



Teknisk informasjon

Produktspekter	Thorsman
Produktnavn	Thorsman CYB
Produkt eller type komponent	Montasjeramme
Fargetone	Hvit (NCS 0701-G46Y)
Antall pr. sett	Sett á 1

Komplementær

Monteringssupport	Veggmontert
Anvendes til	CYB-BK monteringssett CYB-AD1 monteringsramme
Antall hull	2 hull
Festemetode	Skruemontert
Materiale	PC/ABS
Lengde	174 mm
Høyde	90 mm
Bredde	42 mm

Miljø

Omgivelsestemperatur drift	-40...80 °C
----------------------------	-------------

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	4,500 cm
Pakke 1 Bredde	17,000 cm
Pakke 1 Vekt	31,300 cm
Package 1 Weight	72,000 g
Enhetstype pakke 2	CAR
Antall enheter i pakke 2	20
Pakke 2 Høyde	30,200 cm
Pakke 2 Bredde	39,400 cm
Pakke 2 Lengde	29,800 cm
Pakke 2 Vekt	1,874 kg
Enhetstype pakke 3	P12
Antall enheter i pakke 3	560
Pakke 3 Høyde	95,500 cm
Pakke 3 Bredde	80,000 cm
Pakke 3 Lengde	120,000 cm
Pakke 3 Vekt	62,232 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	PL
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------