



Teknisk informasjon

Produktspekter	Thorsman
Produktnavn	Thorsman CYB
Produkt eller type komponent	Beskyttelseskappe
Fargetone	Rød (NCS 2080-Y80R)
Antall pr. sett	Sett á 10

Komplementær

Anvendes til	CYB-BK1 VDI monteringssett[RETURN]CYB-BK2 VDI monteringssett
Festemetode	Klipses på
Materiale	PP (polypropylen)
Lengde	63 mm
Høyde	63 mm
Bredde	38 mm

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	4 cm
Pakke 1 Bredde	6 cm
Pakke 1 Vekt	6,5 cm
Package 1 Weight	11 g
Enhetstype pakke 2	CAR
Antall enheter i pakke 2	10
Pakke 2 Bredde	0,03 cm
Pakke 2 Lengde	0,04 cm
Pakke 2 Vekt	120 g
Enhetstype pakke 3	BAG
Antall enheter i pakke 3	300
Pakke 3 Høyde	39,6 cm
Pakke 3 Bredde	39 cm
Pakke 3 Lengde	58,8 cm
Pakke 3 Vekt	4,976 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja

Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	PL
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------