



Teknisk informasjon

Serie	Thorsman
Produktnavn	Thorsman CYB
Produkt eller type komponent	VDI monteringsplate
Tilgjengelig utstyr	Merkeholder
Fargetone	Hvit (NCS 0701-G46Y)
Antall pr. sett	Sett á 10

Komplementær

Antall uttak	1
Kompatibilitet	Kontakt BNC Kontakt TNC Kontakt EAE-1R
Festemetode	Klipses på
Monteringsmetode	Kanalmontering
Materiale	PC/ABS
Lengde	66 mm
Høyde	12 mm
Bredde	32 mm

Miljø

Omgivelsestemperatur drift	-40...80 °C
IP-grad	IP20

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	1,1 cm
Pakke 1 Bredde	3,2 cm
Pakke 1 Vekt	6,6 cm
Package 1 Weight	6,0 g
Enhetstype pakke 2	BAG
Antall enheter i pakke 2	10
Pakke 2 Høyde	3,3 cm
Pakke 2 Bredde	13,3 cm
Pakke 2 Lengde	17,0 cm
Pakke 2 Vekt	60,0 g

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	PL
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------