



Teknisk informasjon

Produktspekter	Thorsman
Produktnavn	Thorsman CYB
Produkt eller type komponent	Bryter
Enhetens utseende	Tilkoblingssett
Fargetone	Hvit (NCS 0701-G46Y)
Antall pr. sett	Sett á 1

Komplementær

Bryterfunksjon	Endevender
Aktuator	Rocker
Merkestrøm	10 A
[Ue] merkespenning	250 V AC
Festemetode	Klipeses på
Materiale	PC/ABS
Lengde	84 mm
Høyde	84 mm
Bredde	52 mm

Miljø

Standarder	SS-EN 60669-1
Omgivelsestemperatur drift	-20...40 °C
IP-grad	IP20

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	6,900 cm
Pakke 1 Bredde	19,200 cm
Pakke 1 Vekt	25,000 cm
Package 1 Weight	100,000 g

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja

Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Logistisk informasjon	
Opprinnelsesland	PL
Garantiperiode	
Garanti	18 months