



### Teknisk informasjon

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Produktspekter               | Thorsman           |
| Produktnavn                  | Thorsman CYB       |
| Produkt eller type komponent | Bryter             |
| Enhetens utseende            | Tilkoblingssett    |
| Fargetone                    | Aluminium metallic |
| Antall pr. sett              | Sett á 1           |

### Komplementær

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| Bryterfunksjon     | 1-pol 2-veis |
| Aktuator           | Rocker       |
| Merkestrøm         | 10 A         |
| [Ue] merkespenning | 250 V AC     |
| Festemetode        | Klipeses på  |
| Materiale          | PC/ABS       |
| Lengde             | 84 mm        |
| Høyde              | 84 mm        |
| Bredde             | 52 mm        |

### Miljø

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Standarder                 | SS-EN 60669-1 |
| Omgivelsestemperatur drift | -20...40 °C   |
| IP-grad                    | IP20          |

### Forpakkingsinformasjon

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Enhetstype pakke 1       | PCE        |
| Antall enheter i pakke 1 | 1          |
| Pakke 1 Høyde            | 8,200 cm   |
| Pakke 1 Bredde           | 14,200 cm  |
| Pakke 1 Vekt             | 15,100 cm  |
| Package 1 Weight         | 108,000 g  |
| Enhetstype pakke 2       | P12        |
| Antall enheter i pakke 2 | 400        |
| Pakke 2 Høyde            | 91,000 cm  |
| Pakke 2 Bredde           | 80,000 cm  |
| Pakke 2 Lengde           | 120,000 cm |
| Pakke 2 Vekt             | 77,120 kg  |

## Bærekraftig

|                              |                                                                                                                               |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktets miljøstatus       | Green Premium miljømerket produkt                                                                                             |
| REACH-regelverk              |  <a href="#">REACH-erklæring</a>             |
| REACH fri for SVHC           | Ja                                                                                                                            |
| EU RoHS-direktiv             | I samsvar  <a href="#">EU RoHS-erklæring</a> |
| Fri for giftige tungmetaller | Ja                                                                                                                            |
| Kvikksølvfri                 | Ja                                                                                                                            |
| Kinas RoHS-forskrift         |  <a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>        |
| Informasjon om RoHS-unntak   |  <a href="#">Ja</a>                          |
| Miljøinformasjon             |  <a href="#">Produktmiljøprofil</a>          |
| Produktets livssyklus        | Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer                                                                           |

## Logistisk informasjon

|                  |    |
|------------------|----|
| Opprinnelsesland | PL |
|------------------|----|

## Garantiperiode

|         |           |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|