



Teknisk informasjon

Serie	Wibe
Produktspekter	Wibe Cable Ladders
Produkt eller type komponent	Veggbrakett
Kortnavn utstyr	11/25
Inkludert utstyr	Skrue M8x 40 + mutter

Komplementær

Tilbehør / separat del kategori	Montering og innfesting tilbehør
Load bearing capacity	2,5 N
Monteringssupport	vegg
Anvendes til	kabelstige
Materiale	Stål, varmgalvanisert
Atmosfærisk korrosivitets kategori	C3/C4
Høyde	85 mm
Bredde	40 mm
Dybde	71 mm
Vekt	24 kg / sett á 100

Miljø

Miljødata	Lokale med høyt nivå av korrosjon, fukt og luftforurensinger Industri og kystområder, kjemiske fabrikker
-----------	--

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	4 cm
Pakke 1 Bredde	8,5 cm
Pakke 1 Vekt	9 cm
Package 1 Weight	213,6 g

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring

Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer