



Teknisk informasjon

Serie	Wibe
Produktnavn	Wibe kabelstiger
Produkt eller type komponent	Kabelstige
Kortnavn utstyr	KHZ
Applikasjon	Industriell bruk

Komplementær

Sideprofiltype	Lukket profil
Trinntype	Round
Montasjeplassering	Utendørs Innendørs
Trinnavstand	250 mm
Materiale	Stål, Zinkpox coated Hvit
Atmosfærisk korrosivitets kategori	C5-I
Høyde	55 mm
Bredde	150 mm
Lengde	6 m
Vekt	270 kg / 100 m

Miljø

Miljødata	Lokale med nesten permanent høyt nivå av fukt og luftforurensninger Tuneller og
Standarder	IEC 61537

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil