



### Teknisk informasjon

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Serie                        | Wibe               |
| Produktspekter               | Wibe Cable Ladders |
| Kortnavn utstyr              | 15                 |
| Produkt eller type komponent | 90 gr ytre bend    |

### Komplementær

|                                    |                          |
|------------------------------------|--------------------------|
| Retningsforandring type            | Horisontal               |
| Indre radius                       | 604 mm                   |
| Sideprofiltype                     | Lukket profil            |
| Trinntype                          | Perforert profil         |
| Anvendes til                       | Kabelstige 200 mm bredde |
| Materiale                          | Stål, varmgalvanisert    |
| Atmosfærisk korrosivitets kategori | C3/C4                    |
| Høyde                              | 55 mm                    |
| Bredde                             | 933 mm                   |
| Dybde                              | 933 mm                   |
| Vekt                               | 370 kg / sett á 100      |

### Miljø

|           |                                                                                                          |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Miljødata | Lokale med høyt nivå av korrosjon, fukt og luftforurensinger Industri og kystområder, kjemiske fabrikker |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Forpakkingsinformasjon

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Enhetstype pakke 1       | PCE     |
| Antall enheter i pakke 1 | 1       |
| Pakke 1 Høyde            | 5,5 cm  |
| Pakke 1 Bredde           | 19,7 cm |
| Pakke 1 Vekt             | 93,3 cm |
| Package 1 Weight         | 3,7 kg  |

### Bærekraftig

|                              |                                                                                                     |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktets miljøstatus       | Green Premium miljømerket produkt                                                                   |
| REACH-regelverk              | <a href="#">REACH-erklæring</a>                                                                     |
| REACH fri for SVHC           | Ja                                                                                                  |
| EU RoHS-direktiv             | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) <a href="#">EU RoHS-erklæring</a> |
| Fri for giftige tungmetaller | Ja                                                                                                  |
| Kvikksølvfri                 | Ja                                                                                                  |

|                            |                                                                                                                       |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kinas RoHS-forskrift       | <a href="#"> Kinas RoHS-Erklæring</a> |
| Informasjon om RoHS-unntak | <a href="#"> Ja</a>                  |
| Miljøinformasjon           | <a href="#"> Produktmiljøprofil</a>  |
| Produktets livssyklus      | Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer                                                                   |