



Teknisk informasjon

| | |
|------------------------------|--------------------|
| Serie | Wibe |
| Produktspekter | Wibe Cable Ladders |
| Produkt eller type komponent | T-junction |
| Kortnavn utstyr | 16 |

Komplementær

| | |
|------------------------------------|--------------------------|
| Indre radius | 268 mm |
| Sideprofiltype | Lukket profil |
| Trinntype | Perforert profil |
| Anvendes til | Kabelstige 300 mm bredde |
| Materiale | Stål, varmgalvanisert |
| Atmosfærisk korrosivitets kategori | C3/C4 |
| Lengde | 1097 mm |
| Høyde | 55 mm |
| Bredde | 697 mm |
| Vekt | 390 kg / sett á 100 |

Miljø

| | |
|-----------|--|
| Miljødata | Lokale med høyt nivå av korrosjon, fukt og luftforurensinger Industri og kystområder, kjemiske fabrikker |
|-----------|--|

Forpakkingsinformasjon

| | |
|--------------------------|---------|
| Enhetstype pakke 1 | PCE |
| Antall enheter i pakke 1 | 1 |
| Pakke 1 Høyde | 5,5 cm |
| Pakke 1 Bredde | 69,5 cm |
| Pakke 1 Vekt | 109 cm |
| Package 1 Weight | 3,9 kg |

Bærekraftig

| | |
|------------------------------|---|
| Produktets miljøstatus | Green Premium miljømerket produkt |
| REACH-regelverk | REACH-erklæring |
| REACH fri for SVHC | Ja |
| EU RoHS-direktiv | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring |
| Fri for giftige tungmetaller | Ja |
| Kvikksølvfri | Ja |
| Kinas RoHS-forskrift | Kinas RoHS-Erklæring |

Informasjon om RoHS-unntak

 Ja

Miljøinformasjon

 Produktmiljøprofil
