



Teknisk informasjon

Serie	Wibe
Produktspekter	Wibe Cable Ladders
Produkt eller type komponent	Riser
Kortnavn utstyr	18

Komplementær

Retningsforandring type	Vertikal
Indre radius	272 mm
Sideprofiltype	Lukket profil
Trinntype	Perforert profil
Anvendes til	Kabelstige 200 mm bredde
Materiale	Stål, varmgalvanisert
Atmosfærisk korrosivitets kategori	C3/C4
Høyde	452 mm
Bredde	197 mm
Dybde	452 mm
Vekt	190 kg / sett á 100

Miljø

Miljødata	Lokale med høyt nivå av korrosjon, fukt og luftforurensinger Industri og kystområder, kjemiske fabrikker
-----------	--

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	19,7 cm
Pakke 1 Bredde	45,2 cm
Pakke 1 Vekt	45,2 cm
Package 1 Weight	1,9 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja

Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer