



Teknisk informasjon

Serie	Wibe
Produktspekter	Wibe Cable Ladders
Kortnavn utstyr	15
Produkt eller type komponent	90 gr indre bend

Komplementær

Retningsforandring type	Horisontal
Indre radius	268 mm
Sideprofiltype	Lukket profil
Trinntype	Perforert profil
Anvendes til	Kabelstige 400 mm bredde
Materiale	Stål, pre-galvanisert
Atmosfærisk korrosivitets kategori	C2
Høyde	55 mm
Bredde	797 mm
Dybde	797 mm
Vekt	340 kg / sett á 100

Miljø

Miljødata	Delvis utendørs miljø med lav eksponering for korrosjon Lager og parkeringsgarasjer
-----------	---

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	5,5 cm
Pakke 1 Bredde	79,7 cm
Pakke 1 Vekt	80 cm
Package 1 Weight	3,4 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja

Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer