



Teknisk informasjon

Serie	Wibe
Produktnavn	Wibe kabelstiger
Produkt eller type komponent	Kabelstige
Kortnavn utstyr	KHZPS
Applikasjon	Tørt miljø

Komplementær

Sideprofiltype	Lukket profil
Trinntype	Perforert profil
Montasjeplassering	Innendørs
Trinnavstand	250 mm
Materiale	Stål, pre-galvanisert
Atmosfærisk korrosivitets kategori	C2
Høyde	55 mm
Bredde	200 mm
Lengde	6 m
Vekt	235 kg / 100 m

Miljø

Miljødata	Delvis utendørs miljø med lav eksponering for korrosjon Lager og parkeringsgarasjer
Standarder	IEC 61537

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	5,5 cm
Pakke 1 Bredde	19,7 cm
Pakke 1 Vekt	100 cm
Package 1 Weight	2,35 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja

Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer