



Teknisk informasjon

Serie	Wibe
Produktnavn	Wibe kabelstiger
Produkt eller type komponent	Kabelstige
Kortnavn utstyr	KHZ
Applikasjon	Industriell bruk

Komplementær

Sideprofiltype	Lukket profil
Trinntype	Round
Montasjeplassering	Utendørs Innendørs
Trinnavstand	250 mm
Materiale	Stål, varmgalvanisert
Atmosfærisk korrosivitets kategori	C3/C4
Høyde	55 mm
Bredde	600 mm
Lengde	6 m
Vekt	360 kg / 100 m

Miljø

Miljødata	Lokale med høyt nivå av korrosjon, fukt og luftforurensinger Industri og kystområder, kjemiske fabrikker
Standarder	IEC 61537

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	5,8 cm
Pakke 1 Bredde	59,5 cm
Pakke 1 Vekt	100 cm
Package 1 Weight	3,183 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja

Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer