



Teknisk informasjon

Serie	Mureva
Produkt eller type komponent	Stikkontakt
Kortnavn utstyr	Mureva socket
Plugg, sokkel kategori	Lav spenning
Antall poler	2P + E
Type nettverk	AC
Standard plugg	Domestic Tysk

Komplementær

[in] merkestrøm	16 A 10 A
Nettverksfrekvens	50/60 Hz
[ue] merkespenning	250 V
Plugg, socket materiale	Kapsling: self-extinguishing engineering polymer
Kontaktmateriale	Pins: rustfritt stål Springs: rustfritt stål
Deksel	Lukk
Montering av enhet	Overflate
Monteringsmetode	Panelmontert
Antall uttak	1
Tilkoblinger	Festeskrue
Vekt	0,112 kg
Basisdimensjon	65 x 85 mm
Høyde	85 mm
Bredde	65 mm
Dybde	45,2 mm
Farge	Grå (RAL 7035)

Miljø

Standarder	IEC 60884
IP-grad	IP65 conforming to IEC 60529
Ik beskyttelsesklasse	IK09 conforming to EN 62262
Brannmotstand	850 °C i samsvar med IEC 60695-2-1
Relativ fuktighet	50 % på 40 °C 70 % på 30 °C 90 % på 20 °C
Omgivelsestemperatur for drift	35 °C (86400 s) -25...40 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	4,6 cm
Pakke 1 Bredde	6,5 cm
Pakke 1 Vekt	8,6 cm
Package 1 Weight	110 g
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	18
Pakke 2 Høyde	11,9 cm
Pakke 2 Bredde	26,2 cm
Pakke 2 Lengde	26,8 cm
Pakke 2 Vekt	2,137 kg
Enhetstype pakke 3	S03
Antall enheter i pakke 3	54
Pakke 3 Høyde	30 cm
Pakke 3 Bredde	30 cm
Pakke 3 Lengde	40 cm
Pakke 3 Vekt	6,899 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	IT
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------