



Teknisk informasjon

Range of product	Acti9
Kortnavn utstyr	iOF
Produkt eller type komponent	OC contact
Type signalkontakter	1 C/O

Komplementær

[Ie] nominell driftsstrøm	3 A på 415 V AC 6 A på 250 V AC
Monteringsmetode	Fast
Montering	35 mm DIN-skinne
9 mm polbredde	2
Høyde	77 mm
Bredde	18 mm
Dybde	75 mm
Farge	Hvit
Kompatibel med	Acti 9 Acti 9 iSW
Hjelpkontakttilkobling	Skrulklemme 10 mm ²

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	2,5 cm
Pakke 1 Bredde	7,5 cm
Pakke 1 Vekt	8,3 cm
Package 1 Weight	62 g
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	9
Pakke 2 Høyde	8,5 cm
Pakke 2 Bredde	9,3 cm
Pakke 2 Lengde	22,1 cm
Pakke 2 Vekt	622 g
Enhetstype pakke 3	S03
Antall enheter i pakke 3	108
Pakke 3 Høyde	30 cm
Pakke 3 Bredde	30 cm
Pakke 3 Lengde	40 cm
Pakke 3 Vekt	7,959 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	 Informasjon Om Levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	BE
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------