



Teknisk informasjon

Range of product	Acti9
Produkt eller type komponent	Arc fault detection device
Produktspesifikk applikasjon	Fire prevention by arc detection
Produktnavn	Acti9 iARC
Kortnavn utstyr	iARC
Antall poler	1P + N
Plassering av nøytral	VENSTRE
Type nettverk	AC
Rangert bryte og lage kapasitet	Im = 500 A
Betinget merkekortslutningsstrøm	Upstream MCB 25A: Inc 10 kA Upstream RCBO 25A: Inc 10 kA

Komplementær

[In] merkestrøm	25 A
Nettverksfrekvens	50 Hz
[Ue] merkespenning	230 V AC 50 Hz i samsvar med IEC 62606
[Ui] isolasjonsspenning	400 V AC
[Uimp] nominell impuls-spenning	4 kV
Trippspenning	400 V 200ms
Kontaktposisjonsindikering	Ja
Kontrolltype	Kipp
Lokal varslings	På, Av, Feilbryter
Monteringsmetode	Klips på
Montering	DIN skinne
Farge	Hvit
Mekanisk levetid	20000 sykluser
Elektrisk levetid	20000 sykluser 230 V AC 50 Hz 20 A
Tilkoblingsklemmer	Tunnel type klemme1 kabel (kabler) 1...10 mm² Fleksibel Tunnel type klemme2 kabel (kabler) 1...2,5 mm² Fleksibel Tunnel type klemme1 kabel (kabler) 1...16 mm² Stiv Tunnel type klemme2 kabel (kabler) 1...2,5 mm² Stiv
Hovedstrømtilkobling	Upside
Avmantlingslengde	14 mm
Tiltrekningsmoment	2 N.m
Senteravstand fane	9 mm mellom fase og nøytral
9 mm polbredde	4
Høyde	81 mm
Bredde	36 mm
Dybde	72 mm
Vekt	198 g

Miljø

IP-grad	IP20
Forurensningsgrad	2
Overspenningskategori	III
Tropisk beskyttelse	Alvorlighetsgrad B i samsvar med IEC 60068-2-30 for 28 d
Omgivelsestemperatur drift	-25...60 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...85 °C
Standarder	EN/IEC 62606 GB/T 31143
Produktsertifikater	VDE

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	4,1 cm
Pakke 1 Bredde	8,2 cm
Pakke 1 Vekt	10,0 cm
Package 1 Weight	230,0 g
Enhetstype pakke 2	S02
Antall enheter i pakke 2	27
Pakke 2 Høyde	15,0 cm
Pakke 2 Bredde	30,0 cm
Pakke 2 Lengde	40,0 cm
Pakke 2 Vekt	6,525 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	 Informasjon Om Levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	ES
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------