



Teknisk informasjon

Produkt eller type komponent	Cartridge
Kortnavn utstyr	C8-460
Overspenningsvern type	Electrical distribution network

Komplementær

Overspenningsavleder klasse	Type 2 + 3
Overspenningsavleder teknologi	MOV
Anvendes til	Surge protection device iPRD8r 3P Surge protection device iPRD8r 4P
Jordingssystem	IT
[Ue] merkespenning	230...400 V AC 50 Hz
Nominell utladningsstrøm	2,5 kA
Maximum discharge current	8 kA
[Uc] maksimal kontinuerlig driftsspenning	460 V
[Opp] overspenningsvern nivå	<2 kV
Lokal varsling	Flag (Hvit/rød)
Monteringsmetode	Plugg inn
Montering	Inn i SPD modul
9 mm polbredde	2
Høyde	60 mm
Bredde	18 mm
Dybde	60 mm
Farge	Hvit (RAL 9003)
Materiale	PBT (polybutylene terephthalate)
Response tid	< 25 ns

Miljø

Standarder	EN 61643-11 IEC 61643-11: 2011
Godkjenninger	CE
IP-grad	IP20 forside:
Relativ fuktighet	5...90 %
Driftshøyde	0...2000 m
Omgivelsestemperatur drift	-25...60 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...80 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	6 cm
Pakke 1 Bredde	1,8 cm
Pakke 1 Vekt	6 cm
Package 1 Weight	80 g
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	12
Pakke 2 Høyde	10 cm
Pakke 2 Bredde	9 cm
Pakke 2 Lengde	28 cm
Pakke 2 Vekt	998 g
Enhetstype pakke 3	S03
Antall enheter i pakke 3	108
Pakke 3 Høyde	30 cm
Pakke 3 Bredde	30 cm
Pakke 3 Lengde	40 cm
Pakke 3 Vekt	9,469 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	 Informasjon Om Levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	CN
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------