



## Teknisk informasjon

|                              |                                                                                                                               |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktspekter               | C60                                                                                                                           |
| Serie                        | Acti 9                                                                                                                        |
| Produktnavn                  | C60                                                                                                                           |
| Produkt eller type komponent | Miniatyr sikring                                                                                                              |
| Kortnavn utstyr              | C60B                                                                                                                          |
| Applikasjon                  | Distribusjon                                                                                                                  |
| Antall poler                 | 2P                                                                                                                            |
| Antall poler med vern        | 2                                                                                                                             |
| [In] merkestrøm              | 40 A                                                                                                                          |
| Type nettverk                | AC                                                                                                                            |
| Vernteknologi                | Termisk-magnetisk                                                                                                             |
| Kurve kode                   | B                                                                                                                             |
| Bryteevne                    | 10000 A Icn på 400V AC 50/60 Hz i samsvar med EN/IEC 60898-1<br>10000 A Icn på 230 V AC 50/60 Hz i samsvar med EN/IEC 60898-1 |
| Egnethet for isolasjon       | Ja i samsvar med IEC 60947-2                                                                                                  |

## Komplementær

|                                 |                                                                                                                             |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nettverksfrekvens               | 50/60 Hz                                                                                                                    |
| [Ue] merkespenning              | 400V AC 50/60 Hz<br>230 V AC 50/60 Hz                                                                                       |
| [Ics] service bryteevne         | 7500 A 75 % i samsvar med EN/IEC 60898-1 - 400V AC 50/60 Hz<br>7500 A 75 % i samsvar med EN/IEC 60898-1 - 230 V AC 50/60 Hz |
| Strømbegrensningsklasse         | 3 i samsvar med EN 60898-1                                                                                                  |
| [Ui] isolasjonsspenning         | 500 V AC 50/60 Hz i samsvar med EN/IEC 60898-1                                                                              |
| [Uimp] nominell impuls-spenning | 6 kV i samsvar med EN/IEC 60947-2                                                                                           |
| Kontaktposisjonsindikering      | Ja                                                                                                                          |
| Kontrolltype                    | Kipp                                                                                                                        |
| Lokal varsling                  | PÅ/AV indikasjon                                                                                                            |
| Monteringsmetode                | Klips på                                                                                                                    |
| Montering                       | 35 mm symmetrical DIN rail                                                                                                  |
| 9 mm polbredde                  | 4                                                                                                                           |
| Høyde                           | 81 mm                                                                                                                       |
| Dybde                           | 73 mm                                                                                                                       |
| Bredde                          | 36 mm                                                                                                                       |
| Vekt                            | 0,24 kg                                                                                                                     |
| Mekanisk levetid                | 20000 sykluser                                                                                                              |
| Tilkoblingsklemmer              | Tunnelklemmer 1,5...35 mm² rigid or flexible                                                                                |
| Jordfeilbeskyttelse             | Separat blokk                                                                                                               |

## Miljø

|                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| Standarder                 | EN/IEC 60898-1               |
| IP-grad                    | IP20 conforming to IEC 60529 |
| Forurensninggrad           | 3                            |
| Overspenningskategori      | IV                           |
| Tropisk beskyttelse        | 2 i samsvar med IEC 60068-1  |
| Relativ fuktighet          | 95 % på 55 °C                |
| Driftshøyde                | 2000 m                       |
| Omgivelsestemperatur drift | -30...70 °C                  |

## Forpakkingsinformasjon

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Enhetstype pakke 1       | PCE        |
| Antall enheter i pakke 1 | 1          |
| Pakke 1 Høyde            | 3,600 cm   |
| Pakke 1 Bredde           | 7,300 cm   |
| Pakke 1 Vekt             | 8,400 cm   |
| Package 1 Weight         | 236,000 g  |
| Enhetstype pakke 2       | P06        |
| Antall enheter i pakke 2 | 576        |
| Pakke 2 Høyde            | 105,000 cm |
| Pakke 2 Bredde           | 80,000 cm  |
| Pakke 2 Lengde           | 60,000 cm  |
| Pakke 2 Vekt             | 151,324 kg |

## Bærekraftig

|                            |                                                                                                                            |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktets miljøstatus     | Green Premium miljømerket produkt                                                                                          |
| REACH-regelverk            |  <a href="#">REACH-erklæring</a>        |
| EU RoHS-direktiv           | Samsvar med unntak                                                                                                         |
| Kvikksølvfri               | Ja                                                                                                                         |
| Kinas RoHS-forskrift       |  <a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>   |
| Informasjon om RoHS-unntak |  <a href="#">Ja</a>                     |
| Miljøinformasjon           |  <a href="#">Produktmiljøprofil</a>     |
| Produktets livssyklus      | Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer                                                                        |
| WEEE                       | Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall. |
| Halogeninnhold             | Halogenfrie plastdeler og kabler i produkt                                                                                 |

## Logistisk informasjon

|                  |    |
|------------------|----|
| Opprinnelsesland | FR |
|------------------|----|

## Garantiperiode

|         |            |
|---------|------------|
| Garanti | 18 måneder |
|---------|------------|