



Teknisk informasjon

Produktspekter	C60
Serie	Acti 9
Produktnavn	C60
Produkt eller type komponent	Miniatyr sikring
Kortnavn utstyr	C60B
Applikasjon	Distribusjon
Antall poler	3P
Antall poler med vern	3
[In] merkestrøm	50 A
Type nettverk	AC
Vernteknologi	Termisk-magnetisk
Kurve kode	B
Bryteevne	10000 A Icn på 400V AC 50/60 Hz i samsvar med EN/IEC 60898-1 10000 A Icn på 230 V AC 50/60 Hz i samsvar med EN/IEC 60898-1
Egnethet for isolasjon	Ja i samsvar med IEC 60947-2

Komplementær

Nettverksfrekvens	50/60 Hz
[Ue] merkespenning	400V AC 50/60 Hz 230 V AC 50/60 Hz
[Ics] service bryteevne	7500 A 75 % i samsvar med EN/IEC 60898-1 - 400V AC 50/60 Hz 7500 A 75 % i samsvar med EN/IEC 60898-1 - 230 V AC 50/60 Hz
Strømbegrensningsklasse	3 i samsvar med EN 60898-1
[Ui] isolasjonsspenning	500 V AC 50/60 Hz i samsvar med EN/IEC 60898-1
[Uimp] nominell impuls-spenning	6 kV i samsvar med EN/IEC 60947-2
Kontaktposisjonsindikering	Ja
Kontrolltype	Kipp
Lokal varsling	PÅ/AV indikasjon
Monteringsmetode	Klips på
Montering	35 mm symmetrical DIN rail
9 mm polbredde	6
Høyde	81 mm
Dybde	73 mm
Bredde	54 mm
Vekt	0,36 kg
Mekanisk levetid	20000 sykluser
Tilkoblingsklemmer	Tunnelklemmer 1,5...35 mm² rigid or flexible
Jordfeilbeskyttelse	Separat blokk

Miljø

Standarder	EN/IEC 60898-1
IP-grad	IP20 conforming to IEC 60529
Forurensninggrad	3
Overspenningskategori	IV
Tropisk beskyttelse	2 i samsvar med IEC 60068-1
Relativ fuktighet	95 % på 55 °C
Driftshøyde	2000 m
Omgivelsestemperatur drift	-30...70 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	5,300 cm
Pakke 1 Bredde	7,400 cm
Pakke 1 Vekt	8,300 cm
Package 1 Weight	370,000 g
Enhetstype pakke 2	P06
Antall enheter i pakke 2	384
Pakke 2 Høyde	105,000 cm
Pakke 2 Bredde	80,000 cm
Pakke 2 Lengde	60,000 cm
Pakke 2 Vekt	157852,000 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdelene og kabler i produkt

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------