



Teknisk informasjon

Produktspekter	Acti 9
Produkt eller type komponent	Arc fault detection with residual current protection add-on block
Produktnavn	Acti9 VigiARC iC60
Kortnavn utstyr	VigiARC iC60
Antall poler	2P
Plassering av nøytral	VENSTRE
[In] merkestrøm	25 A
Type nettverk	AC
Nettverksfrekvens	50 Hz
[Ue] merkespenning	230 V AC
Jordfeil utløsning teknologi	Spenningsuavhengig
Jordfeil følsomhet	30 mA
Jordfeilvern klasse	Type A-SI
Jordfeilbryter tidsforsinkelse	Momentan
Lagring av elektriske data	Dato og tid Vedlikeholdsindikatorer
9 mm polbredde	2

Komplementær

Plassering av utstyr i systemet	Utgang
[Ui] isolasjonsspenning	250 V AC
Trippspenning	275 V for +/- 5 V
[Uimp] nominell impulsspenning	4 kV
Lokal varsling	På, Av, Feilbryter LED arc fault diagnostic
Monteringsmetode	Klips på
Montering	DIN skinne
Farge	Hvit (RAL 9003)
Mekanisk levetid	20000 sykluser
Elektrisk levetid	10000 Sykluser > 25 A 20000 sykluser <= 25 A
Tilkoblingsklemmer	Tunnelklemmer1...10 mm ² Fleksibel Tunnelklemmer1...16 mm ² Stiv
Avmantlingslengde	14 mm
Tiltrekningsmoment	2 N.m
Høyde	91 mm
Bredde	54 mm
Dybde	73 mm
Vekt	102 g

Miljø

IP-grad	IP20 conforming to IEC 60529
Forurensninggrad	2
Tropisk beskyttelse	Alvorlighetsgrad B i samsvar med IEC 60068-2-30 for 28 d
Driftshøyde	2000 m
Omgivelsestemperatur drift	-25...40 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...80 °C
Standarder	EN/IEC 62606 EN/IEC 61009-1 EN/IEC 61009-2-1
Godkjenninger	IMQ

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	6,3 cm
Pakke 1 Bredde	8,2 cm
Pakke 1 Vekt	11,2 cm
Package 1 Weight	126,0 g
Enhetstype pakke 2	S02
Antall enheter i pakke 2	17
Pakke 2 Høyde	15,0 cm
Pakke 2 Bredde	30,0 cm
Pakke 2 Lengde	40,0 cm
Pakke 2 Vekt	2,457 kg
Enhetstype pakke 3	P12
Antall enheter i pakke 3	408
Pakke 3 Høyde	60,0 cm
Pakke 3 Bredde	80,0 cm
Pakke 3 Lengde	120,0 cm
Pakke 3 Vekt	70,968 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	 Informasjon Om Levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	ES
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------