



Teknisk informasjon

Serie	Acti9
Produkt eller type komponent	Display
Applikasjon	Menneske-maskin dialog søknad
Kompatibel med	Acti9 Acti9 PowerTag Link smart kommunikasjonsmodul
Skjermtype	LCD

Komplementær

Displayfarge	Farge
Skjermopløsning	320 x 240 pixels QVGA
Visningsstørrelse	2 inch
Vist informasjon	Strøm Spenning Aktiv kraft Power factor Energy consumption Alarms
Start/stopp	4 x Trykknapp
[Us] matespenning	110...277 V AC 24 V DC
Strømforbruk i W	2,7 W
Tilkoblingstype	Tilkoplingsblokk
Inkludert utstyr	Strømforsyning
Monteringsmetode	Skinne Innfelt montering
Monteringssupport	DIN skinne Rammeverk
Bredde	72 mm
Høyde	95 mm
Innbyggingsdybde	49,5 mm
Dybde	18,5 mm
Vekt	137 g

Miljø

IP-grad	IP41 i samsvar med IEC 60529 (on flush mounting)
Relativ fuktighet	5...95 % på 45 °C
Driftshøyde	0...2000 m
Omgivelsestemperatur drift	-25...60 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...85 °C
Standarder	EN 61326 EN 300-328 EN 301-489-1 EN 301-489-17
Produktsertifikater	CE

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	8,000 cm
Pakke 1 Bredde	8,000 cm
Pakke 1 Vekt	11,000 cm
Package 1 Weight	224,000 g
Enhetstype pakke 2	S03
Antall enheter i pakke 2	27
Pakke 2 Høyde	30,000 cm
Pakke 2 Bredde	30,000 cm
Pakke 2 Lengde	40,000 cm
Pakke 2 Vekt	6,445 kg
Enhetstype pakke 3	P06
Antall enheter i pakke 3	216
Pakke 3 Høyde	75,000 cm
Pakke 3 Bredde	80,000 cm
Pakke 3 Lengde	60,000 cm
Pakke 3 Vekt	59,560 kg

Bærekraftig

REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	CN
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------