



Teknisk informasjon

Serie	Acti 9
Produkt eller type komponent	Kam samleskinne
Monteringsmetode	Horisontal
Tilbehør / separat del kategori	Tilkoblingstilbehør
Lines description	1L + N
Length in 18 mm modules	48

Komplementær

Antall moduler	32 ways Aux+N+1L
Poles configuration for 1 way	1 x 1P + N
Senteravstand fane	9 mm mellom fase og nøytral
Type konnektor	Tann
Avstanden mellom måte	27 mm
Merking	N L
Isolasjon	Isolert
Enhetens utseende	Cuttable
Inkludert utstyr	End-pieces Tooth covers
[Ie] nominell driftsstrøm	80 A på 40 °C
[Ue] merkespenning	230 V AC Ph/N
[Ui] isolasjonsspenning	400 V AC i samsvar med IEC 61439-1
[Uimp] nominell impulsspenning	4 kV
Montasjeplassering	Topp på tunnelklemmer
9 mm polbredde	96
Høyde	29 mm
Bredde	862 mm
Dybde	26 mm
Vekt	365 g

Farge	Hvit (RAL 9003)
Kompatibel med	Acti 9 Acti 9 C40 Acti 9 Acti 9 C40 Vig Acti 9 Acti 9 DT40 Acti 9 Acti 9 DT40 Vig Acti 9 Acti 9 iDPN Acti 9 Acti 9 iDPN Vig Acti 9 Acti9 ID C40 Acti 9 Acti9 IDc Acti 9 Acti9 ITG40 Multi 9 Multi 9 N40 Acti9 Acti9 iC40 Acti9 Acti9 iDT40 Acti9 Acti9 iDD40 Acti9 Acti9 iDD40 TG Acti9 Vig iTG40 Acti9 Acti9 iIG40 Acti9 Acti9 iCV40 Acti9 Vig iCG40 Acti9 Acti9 iID40

Miljø

Standarder	EN/IEC 60439-1
Brannmotstand	960 °C (30 s) i samsvar med IEC 60695-2-1
Forurensninggrad	3 i samsvar med EN/IEC 60439-1
IP-grad	IP20 with end-pieces and tooth covers

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	2,5 cm
Pakke 1 Bredde	3 cm
Pakke 1 Vekt	86,5 cm
Package 1 Weight	366 g
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	5
Pakke 2 Høyde	6,3 cm
Pakke 2 Bredde	8,5 cm
Pakke 2 Lengde	91 cm
Pakke 2 Vekt	1,959 kg
Enhetstype pakke 3	P12
Antall enheter i pakke 3	100
Pakke 3 Høyde	45 cm
Pakke 3 Bredde	80 cm
Pakke 3 Lengde	120 cm
Pakke 3 Vekt	50,181 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil

Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	PL
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------