



### Teknisk informasjon

Serie	Linergy
Produktnavn	HK
Produkt eller type komponent	Montasjeplate
Antall poler	3P
[I <sub>th</sub> ] fri luft termisk strøm	25 A
I <sup>2</sup> t på	200000 A <sup>2</sup> .s
Antall kabler	3 cable(s) 4 mm <sup>2</sup> at 105 °C
Bredde	54 mm
Høyde	190 mm
Dybde	61 mm

### Komplementær

[U] isolasjonsspenning	690 V conforming to IEC 60439-1
9 mm polbredde	6
Vekt	0,23 kg

### Miljø

Standarder	IEC 60439
Produktsertifikater	UL DNV CSA LROS (Lloyds register of shipping)

### Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	376 g
Forpakning 1 høyde	6 cm
Forpakning 1 bredde	7,5 cm
Forpakning 1 lengde	22 cm
Enhetstype forpakning 2	S03
Antall enheter forpakning 2	20
Forpakning 2 vekt	8,068 kg
Forpakning 2 høyde	30 cm
Forpakning 2 bredde	30 cm
Forpakning 2 lengde	40 cm
Enhetstype forpakning 3	P06
Antall enheter forpakning 3	160
Forpakning 3 vekt	74,364 kg
Forpakning 3 høyde	80 cm
Forpakning 3 bredde	80 cm
Forpakning 3 lengde	60 cm

## Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	<a href="#">REACH-erklæring</a>
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	<a href="#">Ja</a>
Kinas RoHS-forskrift	<a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>
Miljøinformasjon	<a href="#">Produktmiljøprofil</a>
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

## Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------