



Teknisk informasjon

Serie	Linergy
Produktnavn	HK
Produkt eller type komponent	Støpsel
Antall poler	3P + N
[I _{th}] fri luft termisk strøm	32 A
I ² t ved aktivering	200000 A ² .s
Antall punkter	2
Antall kabler	4 kabel (kabler) 4 mm ²
Kabellengde	0,25 m
Antall pr. sett	Sett å 6

Komplementær

[Ui] isolasjonsspenning	600 V i samsvar med CSA 600 V i samsvar med UL 690 V i samsvar med IEC 60439-1
Peak strøm	25 kA
Bredde	36 mm
Høyde	46 mm
Dybde	38 mm
Vekt	0,05 kg

Miljø

Standarder	IEC 60439
Produktsertifikater	UL LROS (Lloyds register of shipping) CSA DNV

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	70,0 g
Forpakning 1 høyde	12,7 cm
Forpakning 1 bredde	13,5 cm
Forpakning 1 lengde	15,5 cm
Enhetstype forpakning 2	P06
Antall enheter forpakning 2	384
Forpakning 2 vekt	42,244 kg
Forpakning 2 høyde	75 cm
Forpakning 2 bredde	60 cm
Forpakning 2 lengde	80 cm
Enhetstype forpakning 3	BB1
Antall enheter forpakning 3	6
Forpakning 3 vekt	475,0 g
Forpakning 3 høyde	12,7 cm
Forpakning 3 bredde	13,5 cm
Forpakning 3 lengde	15,5 cm

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------