



Oversikt

Leveringstid

Usually in Stock

Teknisk informasjon

Farge	Sort
Produkt eller type komponent	PDU
PDU type	Basic
Cord length	3,05 m
Antall kabler	1
Tilgjengelig utstyr	Installation guide Rack mounting brackets Toolless mounting kit

Komplementær

Input Voltage	200 V 208 V 230 V
Høyde	161,9 cm
Bredde	5,6 cm
Output Voltage	230 V
Dybde	4,4 cm
Vekt	4,86 kg
Montasjeplassering	Side
Mounting preference	No preference
Input Plug Type	IEC 60320 C20
Monteringsmetode	Rack-mounted
Rack units	0U
Monteringsposisjon	Vertikal
Inngangsstrøms grenser	16 A
Load capacity	3680 VA
Nettverksfrekvens	50/60 Hz
Outlet type and quantity	20 IEC 60320 C13 4 IEC 60320 C19

Miljø

Produktsertifikater	CE[RETURN]GOST[RETURN]IRAM[RETURN]VDE
Omgivelsestemperatur drift	0...45 °C
Relativ fuktighet	5...95 %
Driftshøyde	0...10000 ft
Omgivelsestemperatur for lagring	-25...65 °C
Storage Relative Humidity	5...95 %
Storage altitude	0,00...15240,00 m

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	212,1 cm
Pakke 1 Bredde	15,2 cm
Pakke 1 Vekt	12,7 cm
Package 1 Weight	5,758 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Blyfri	Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	 Informasjon Om Levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Optimalisert energieffektivitet	Energieffektivt produkt
Take-back	Take-back program available

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	IN
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	2 years repair or replace
---------	---------------------------