



Oversikt

Leveringstid

Usually in Stock

Teknisk informasjon

Produkt eller type komponent	Power cord
Input Connection Type	IEC 60320 C14
Kabellengde	0,61 m
Antall kabler	1

Fysisk

Farge	Sort
Vekt	0,36 kg
Mounting preference	No preference
Monteringsmetode	Not rack-mountable

Inngang

Maksimal linjestrøm	10 A
---------------------	------

Utgang

Max current draw	10 A
Antall strømuttak	1Schuko CEE 7

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	30,5 cm
Pakke 1 Bredde	10,2 cm
Pakke 1 Vekt	10,2 cm
Package 1 Weight	0,46 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Blyfri	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Take-back	Take-back program available

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	CN
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	2 years repair or replace
---------	---------------------------