



Oversikt

Leveringstid

Usually in Stock

Teknisk informasjon

Produkt eller type komponent	Replacement battery cartridge
Main Output Voltage	12 V DC
Antall rack-enhet	0U
Batteritype	VRLA

Batteri og levetid

Batteriplasering	Internal battery
Number of battery blocks per string	1
Number of battery free slots	0
Number of battery filled slots	0
Batterispenningen	12 V
Number of battery replacement quantity	1

Fysisk

Høyde	99 mm
Bredde	65 mm
Dybde	151 mm
Vekt	1,84 kg
Monteringsmetode	Not rack-mountable
USB kompatibel	No

Utgang

Kapasitet på batteri	7 Ah
----------------------	------

Overenstemmelse

Produktsertifikater	CB
---------------------	----

Miljømessig

Omgivelsestemperatur drift	0...40 °C
Driftshøyde	0...2000 m
Relativ fuktighet	0...90 % ikke-kondenserende
Omgivelsestemperatur for lagring	-15...45 °C
Storage altitude	0...3000 m
Storage Relative Humidity	0...95 % ikke-kondenserende

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	17,000 cm
Pakke 1 Bredde	15,500 cm
Pakke 1 Vekt	18,700 cm
Package 1 Weight	2,035 kg
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	6
Pakke 2 Høyde	18,700 cm
Pakke 2 Bredde	39,000 cm
Pakke 2 Lengde	49,000 cm
Pakke 2 Vekt	13,026 kg
Enhetstype pakke 3	P12
Antall enheter i pakke 3	36
Pakke 3 Høyde	52,000 cm
Pakke 3 Bredde	80,000 cm
Pakke 3 Lengde	120,000 cm
Pakke 3 Vekt	88,000 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	CN
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	2 Years
---------	---------