



## Oversikt

|              |                  |
|--------------|------------------|
| Leveringstid | Usually in Stock |
|--------------|------------------|

## Teknisk informasjon

|                              |                                        |
|------------------------------|----------------------------------------|
| Main Input Voltage           | 230 V                                  |
| Merkeeffekt i W              | 865 W                                  |
| Merkeeffekt VA               | 1500 VA                                |
| Produkt eller type komponent | Uninterruptible power supply (UPS)     |
| Output connection type       | 3 Schuko CEE 7<br>3 Schuko CEE 7 surge |
| Kabellengde                  | 1,52 m                                 |

## Batteri og levetid

|                                        |            |
|----------------------------------------|------------|
| Number of battery filled slots         | 0          |
| Number of battery free slots           | 0          |
| Batteriopladningstid                   | 8 t        |
| Number of battery replacement quantity | 1          |
| Batterispenningen                      | 24 V       |
| Kapasitet på batteri                   | 9,0 Ah     |
| Batteri ladekraft                      | 23 W rated |
| Batterilevetid                         | 3...5 år   |
| Extended runtime                       | 0          |

## Generelt

|                                     |                                                               |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Inkludert utstyr                    | Telephone cable<br>Brukermanual<br>USB kabel<br>Warranty card |
| Number of power module free slots   | 0                                                             |
| Number of power module filled slots | 0                                                             |
| Overflødig                          | No                                                            |

## Fysisk

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Høyde               | 30,1 cm       |
| Bredde              | 11,2 cm       |
| Dybde               | 38,2 cm       |
| Vekt                | 13 kg         |
| Mounting preference | No preference |

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Monteringsmetode   | Not rack-mountable |
| Two post mountable | 0                  |
| USB kompatibel     | No                 |

## Inngang

|                              |                                     |
|------------------------------|-------------------------------------|
| Nettverksfrekvens            | 50 Hz +/- 1 Hz<br>60 Hz +/- 1 Hz    |
| Toleranse forsyningsspenning | 156...300 V Justrbar<br>176...294 V |

## Utgang

|                                  |                                                                     |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Maximum configurable power in W  | 865 W                                                               |
| Utgangsfrekvens                  | 50/60 Hz +/- 1 Hz sync to mains<br>50/60 Hz +/- 1 Hz unsynchronised |
| UPS type                         | Line interactive                                                    |
| Wave type                        | Stepped approximation to a sinewave                                 |
| Maximum configurable power in VA | 1500 VA                                                             |
| Overføringstid                   | 10 ms typical : 12 ms maximum                                       |

## Overenstemmelse

|                             |                                                                                    |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktsertifikater         | BSI 1363[RETURN]CE[RETURN]NEMKO                                                    |
| Standarder                  | EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021<br>EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006<br>EN/IEC 62040-2:2018 |
| Equipment protection policy | Lifetime : 200000 AUD<br>Lifetime : 150000 euros<br>Lifetime : 75000 GBP           |

## Miljømessig

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Omgivelsestemperatur drift       | 0...40 °C         |
| Relativ fuktighet                | 0...95 %          |
| Driftshøyde                      | 0...10000 ft      |
| Omgivelsestemperatur for lagring | -15...45 °C       |
| Storage Relative Humidity        | 0...95 %          |
| Storage altitude                 | 0,00...15240,00 m |
| Akkustikknivå                    | 45 dBA            |

## Kommunikasjon og ledelse

|               |                                              |
|---------------|----------------------------------------------|
| Kontrollpanel | Multifunction LCD status and control console |
|---------------|----------------------------------------------|

## Overspenningsbeskyttelse og filtrering

|                      |                                                      |
|----------------------|------------------------------------------------------|
| Surge energy rate    | 441 J                                                |
| Data line protection | RJ11 modem/fax/DSL protection (two wire single line) |

## Forpakkingsinformasjon

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Enhetstype pakke 1       | PCE            |
| Antall enheter i pakke 1 | 1              |
| Pakke 1 Høyde            | 39 cm          |
| Pakke 1 Bredde           | 49 cm          |
| Pakke 1 Vekt             | 23,5 cm        |
| Package 1 Weight         | 13,8 kg        |
| SCC14                    | 10731304286872 |

## Bærekraftig

|                                 |                                                                                                                                |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktets miljøstatus          | Green Premium miljømerket produkt                                                                                              |
| REACH-regelverk                 |  <a href="#">REACH-erklæring</a>              |
| EU RoHS-direktiv                | Samsvar med unntak                                                                                                             |
| Kvikksølvfri                    | Ja                                                                                                                             |
| Kinas RoHS-forskrift            |  <a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>         |
| Informasjon om RoHS-unntak      |  <a href="#">Ja</a>                           |
| Miljøinformasjon                |  <a href="#">Produktmiljøprofil</a>           |
| Produktets livssyklus           |  <a href="#">Informasjon Om Levetidsslutt</a> |
| WEEE                            | Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.     |
| Optimalisert energieffektivitet | Energieffektivt produkt                                                                                                        |
| Take-back                       | Take-back program available                                                                                                    |

## Logistisk informasjon

|                  |    |
|------------------|----|
| Opprinnelsesland | PH |
|------------------|----|

## Garantiperiode

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Garanti | 2 years repair or replace, 3 years repair or replace for European Union countries |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|