

C164160D1S

Effektbryter ComPacT NSX160 NA DC PV 4P lastbryter-160A



Teknisk informasjon

Serie	ComPacT new generation
Produktnavn	ComPacT NSX DC PV
Kortnavn utstyr	NSX160NA DC PV
Produkt eller type komponent	Lastbryter
Applikasjon	Photovoltaic
Antall poler	4P
[Ith] fri luft termisk strøm	120 A på 65 °C
[Ie] nominell driftsstrøm	DC-22A: 160 A DC 1000 V
[Ue] merkespenning	1000 V DC
Type nettverk	DC
Egnethet for isolasjon	Ja i samsvar med EN/IEC 60947-3
Driftskategori	DC-22A
Kode for bryteevne	NA
Kontaktposisjonsindikering	Ja
Synlig brudd	Nei
Monteringsmetode	Fast
[Icw] rated short-time withstand current	2,5 kA under 1 s
[Icm] rated short-circuit making capacity	2,5 kA lastbryter alene
Kontrolltype	Kipp
[Ui] isolasjonsspenning	1000 V DC
[Uimp] nominell impuls ­ spenning	8 kV

Komplementær

Montering	Bakplate
Tilkobling oppe	Front
Tilkobling i bunn	Front
Senteravstand fane	35 mm
Mekanisk levetid	10000 sykluser
Elektrisk levetid	1000 sykluser 1000 V DC In
Width (W)	140 mm
Height (H)	161 mm
Depth (D)	86 mm
Vekt	2,8 kg
Standarder	EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-3
Produktsertifikater	CE[RETURN]EAC[RETURN]CCC

Miljø

IP-grad	IP40 conforming to IEC 60529
Ik beskyttelsesklasse	IK07 conforming to IEC 62262
Beskyttelsesklasse for elektrisk støt	Klasse II
Forurensninggrad	3 i samsvar med IEC 60664-1
Omgivelsestemperatur drift	-25...70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-50...85 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	13,8 cm
Pakke 1 Bredde	14,8 cm
Pakke 1 Vekt	19,0 cm
Package 1 Weight	2,607 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
PVC-fri	Ja

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------