



Teknisk informasjon

Serie	ComPacT new generation
Produktnavn	ComPacT NSX new generation
Kortnavn utstyr	NSX630NA
Produkt eller type komponent	Lastbryter
Applikasjon	Distribusjon
Antall poler	4P
[Ith] fri luft termisk strøm	630 A på 50 °C
[Ie] nominell driftsstrøm	AC-22A: 630 A AC 50/60 Hz 220...690 V AC-23A: 630 A AC 50/60 Hz 220...690 V
[Ue] merkespenning	690 V AC 50/60 Hz
Type nettverk	AC
Egnethet for isolasjon	Ja i samsvar med EN/IEC 60947-3
Driftskategori	AC-22A AC-23A
Kode for bryteevne	NA
Kontaktposisjonsindikering	Ja
Synlig brudd	Nei
Monteringsmetode	Fast
[Icw] rated short-time withstand current	6 kA under 1 s 6 kA under 3 s 2,32 kA under 20 s
[Icm] rated short-circuit making capacity	330 kA med effektbryter oppstrøms 8,5 kA lastbryter alene
Kontrolltype	Kipp
[Ui] isolasjonsspenning	800 V AC 50/60 Hz
[Uimp] nominell impuls ­ spenning	8 kV

Komplementær

Montering	Bakplate
Tilkobling oppe	Front
Tilkobling i bunn	Front
Senteravstand fane	45 mm
Mekanisk levetid	15000 sykluser
Elektrisk levetid	AC-22A: 1500 sykluser 690 V AC 50/60 Hz In AC-22A: 3000 sykluser 440 V AC 50/60 Hz In AC-22A: 3000 sykluser 690 V AC 50/60 Hz In/2 AC-22A: 6000 sykluser 440 V AC 50/60 Hz In/2 AC-23A: 1500 sykluser 690 V AC 50/60 Hz In AC-23A: 3000 sykluser 440 V AC 50/60 Hz In AC-23A: 3000 sykluser 690 V AC 50/60 Hz In/2 AC-23A: 6000 sykluser 440 V AC 50/60 Hz In/2
Width (W)	185 mm
Height (H)	255 mm
Depth (D)	110 mm
Vekt	6,8 kg
Standarder	EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-3
Produktsertifikater	CE[RETURN]EAC[RETURN]CCC

Miljø

IP-grad	IP40 i samsvar med IEC 60529
Ik beskyttelsesklasse	IK07 conforming to IEC 62262
Beskyttelsesklasse for elektrisk støt	Klasse II
Forurensninggrad	3 i samsvar med IEC 60664-1
Omgivelsestemperatur drift	-25...70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-50...85 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	15,0 cm
Pakke 1 Bredde	20,0 cm
Pakke 1 Vekt	29,0 cm
Package 1 Weight	7,271 kg
Enhetstype pakke 2	S04
Antall enheter i pakke 2	2
Pakke 2 Høyde	30,0 cm
Pakke 2 Bredde	40,0 cm
Pakke 2 Lengde	60,0 cm
Pakke 2 Vekt	15,296 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	 Informasjon Om Levetidsslutt
PVC-fri	Ja
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdeler i produkt

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------