



Teknisk informasjon

Range of product	Acti9
Produkt eller type komponent	Wall mounted cell
Mulige funksjoner	Horizontally orientable

Komplementær

Kompatibel med	Acti9 Acti 9 IC IC100 Skumringsbryter Acti9 Acti 9 IC IC2000 Skumringsbryter Acti9 Acti 9 IC IC2000P+ programmable twilight switch with time switch function
Kabellengde	50 m
Lysfølsomhetsjustering	2...2000 lux
Montasjeplassering	Utendørs
Høyde	95 mm
Bredde	48 mm
Dybde	45 mm
Vekt	40,5 g
Marked	Bolig Komersielle bygninger
Kompatibilitetskode	Wall mounted cell

Miljø

Omgivelsestemperatur drift	-40...70 °C
Ambient air temp for storage/transportation	-40...70 °C
Relativ fuktighet	100 %
IP-grad	IP55

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	5 cm
Pakke 1 Bredde	6,5 cm
Pakke 1 Vekt	10 cm
Package 1 Weight	54 g
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	10
Pakke 2 Høyde	10,5 cm
Pakke 2 Bredde	12 cm
Pakke 2 Lengde	20 cm
Pakke 2 Vekt	606 g
Enhetstype pakke 3	S03
Antall enheter i pakke 3	60

Pakke 3 Høyde	30 cm
Pakke 3 Bredde	30 cm
Pakke 3 Lengde	40 cm
Pakke 3 Vekt	4,184 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	DE
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------