



Teknisk informasjon

Produktspekter	ARGUS standard movement detector
Serie	ARGUS
Produkt eller type komponent	Presence detector with IR receiver
Fargenyanse	Hvit

Komplementær

Nettverksfrekvens	50/60 Hz
Inngangsfunksjon	Switch
Utgangsspenning	220...250 V
Kommunikasjonsport protokoll	DALI
Antall kanaler	2
Kontrolltype	Bevegelsessensor
Mulige funksjoner	Bytte, veksle, dimme Master function
Lysfølsomhetsjustering	25...2000 Lux 10...2000 lux
Horisontal vinkel for deteksjon	360 °
Detection range	Radius: 4000 mm
Montering av enhet	Overflate Innfelt
Monteringshøyde	2,5 m

Miljø

IP-grad	IP42 IP40
---------	--------------

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	17,0 cm
Pakke 1 Bredde	10,5 cm
Pakke 1 Vekt	12,5 cm
Package 1 Weight	300,4 g
Enhetstype pakke 2	S03
Antall enheter i pakke 2	10
Pakke 2 Høyde	30,0 cm
Pakke 2 Bredde	30,0 cm
Pakke 2 Lengde	40,0 cm
Pakke 2 Vekt	4,947 kg
Enhetstype pakke 3	P12

Antall enheter i pakke 3	240
Pakke 3 Høyde	50,0 cm
Pakke 3 Bredde	80,0 cm
Pakke 3 Lengde	120,0 cm
Pakke 3 Vekt	101,35 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	 Informasjon Om Levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	CN
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------