



Teknisk informasjon

Serie	ARGUS
Applikasjon	Elektronisk applikasjon
Produkt eller type komponent	IR remote controller

Komplementær

Batterispenningen	CR2032 batteri 3 V DC
Produktkompatibilitet	ARGUS PIR occupancy sensor
Høyde	100 mm
Bredde	55 mm
Dybde	7,4 mm

Miljø

Omgivelsestemperatur drift	0...45 °C
----------------------------	-----------

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	5,6 cm
Pakke 1 Bredde	6,6 cm
Pakke 1 Vekt	11,0 cm
Package 1 Weight	106,0 g
Enhetstype pakke 2	S01
Antall enheter i pakke 2	14
Pakke 2 Høyde	15 cm
Pakke 2 Bredde	15 cm
Pakke 2 Lengde	40 cm
Pakke 2 Vekt	1,688 kg
Pakke 3 Høyde	80 cm

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring

Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	 Informasjon Om Levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	CN
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------