



Teknisk informasjon

Produktspekter	ARGUS standard movement detector
Serie	ARGUS
Produkt eller type komponent	Bevegelsessensor
Lasttype	LED lighting: : 100 W Kompakt lysrør: : 100 W Motor: : 100 W Relay: : 5 A - 250 V Incandescent lamps: : 1000 W - 230 V Halogenlampe: : 900 W - 230 V Halogen lampe med standrad elektronisk transformer: 250 VA Halogen lamp with standard ferromagnetic transformer: 500 VA Lysrør: 200 VA Kapasitiv: , 21 µF Kapasitiv: , 14 µF
Fargenyanse	Hvit

Komplementær

Utgangsspenning	220...250 V
Kontrolltype	Bevegelsessensor
Mulige funksjoner	Bytte, veksle, dimme
Lysfølsomhetsjustering	5...1000 lux
Detection range	Radius: 3500 mm
Montering av enhet	Tak Innfelt
Monteringshøyde	2,5 m

Miljø

IP-grad	IP20
---------	------

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	6,5 cm
Pakke 1 Bredde	12,6 cm
Pakke 1 Vekt	13,0 cm
Package 1 Weight	265,0 g
Enhetstype pakke 2	S04
Antall enheter i pakke 2	48
Pakke 2 Høyde	30,0 cm
Pakke 2 Bredde	40,0 cm
Pakke 2 Lengde	60,0 cm
Pakke 2 Vekt	13,56 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	CN
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------