



Teknisk informasjon

Produktspekter	ARGUS standard movement detector
Serie	ARGUS
Produkt eller type komponent	Bevegelsessensor
Lasttype	LED lighting: : 100 W Kompakt lysrør: : 100 W Incandescent lamps: : 1000 W - 230 V Halogen lamp with standard ferromagnetic transformer: 500 VA Halogenlampe: : 800 W - 230 V Halogen lampe med standrad elektronisk transformer: 315 VA Lysrør: 250 VA Kapasitiv: , 25 µF
Fargenyanse	Hvit

Komplementær

Utgangsspenning	220...250 V
Kontrolltype	Bevegelsessensor
Lysfølsomhetsjustering	5...1000 lux
Detection range	Radius: 3000 mm
Monteringshøyde	2,5 m

Miljø

IP-grad	IP20
---------	------

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	6,7 cm
Pakke 1 Bredde	7,8 cm
Pakke 1 Vekt	10,5 cm
Package 1 Weight	400 g
Enhetstype pakke 2	S03
Antall enheter i pakke 2	42
Pakke 2 Høyde	30 cm
Pakke 2 Bredde	30 cm
Pakke 2 Lengde	40 cm
Pakke 2 Vekt	9,2 kg
Enhetstype pakke 3	P12
Antall enheter i pakke 3	336
Pakke 3 Høyde	50 cm
Pakke 3 Bredde	80 cm
Pakke 3 Lengde	120 cm
Pakke 3 Vekt	81,6 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	 Informasjon Om Levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	CN
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------