



Teknisk informasjon

Range of product	Acti 9
Produktnavn	Acti 9 SCU
Produkt eller type komponent	Fjernkontroll dimmer
Kortnavn utstyr	SCU

Komplementær

Applikasjon	Bygning
Lasttype	50 x fluocompact lamp, Elektronisk: ≤ 1500 W 12 x dual mounted fluorescent tube, Elektronisk: 58 W 20 x dual mounted fluorescent tube, Elektronisk: 36 W 25 x lysrør, Elektronisk: 58 W 40 x dual mounted fluorescent tube, Elektronisk: 18 W 40 x lysrør, Elektronisk: 36 W 50 x lysrør, Elektronisk: 18 W
Start/stopp	Lokal kontroll: trykknapp Fjernkontroll: trykknapp
Strømforbruk i VA	0,8 VA
Varmetap	3 W
[Ue] merkespenning	230 V AC +/- 10 % på 50 Hz
Utgangsstrøm	0.2...100 mA
Type vern	Elektronisk overvolts beskyttelse Elektronisk overtemperaturs beskyttelse Single shot thermal fuse Elektronisk overspenningsvern
Montering	DIN skinne
9 mm polbredde	8
Tilkoblede hjelpe	Maksimalt 25 hjelpe trykknapper uten lys indikasjon, distanse : < 50 m Maks 5 hjelpe trykknapper med lys indikasjon, distanse : < 50 m
Tilkoblingsklemmer	Skrulklemmer, 2 kabel (kabler) 4 mm ² Topp
Høyde	85 mm
Bredde	72 mm
Dybde	62 mm
Vekt	130 g

Miljø

IP-grad	IP20
Standarder	EN 60669-2-1
Direktiver	89/336 / EEC - elektromagnetisk kompatibilitet 73/23 / EØF - Lavspenningsdirektivet
Omgivelsestemperatur drift	0...70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	0...60 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	8,0 cm
Pakke 1 Bredde	9,5 cm
Pakke 1 Vekt	9,5 cm
Package 1 Weight	186,0 g
Enhetstype pakke 2	CAR
Antall enheter i pakke 2	24
Pakke 2 Høyde	30,0 cm
Pakke 2 Bredde	30,0 cm
Pakke 2 Lengde	40,0 cm
Pakke 2 Vekt	4,71 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	 Informasjon Om Levetidsslutt

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	LV
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------