



### Teknisk informasjon

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Product range        | Mureva BOX   |
| Product type         | Koplingsboks |
| Quantity per package | 1 del        |

### Komplementær

|                            |                                                                            |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Mounting                   | Overflate                                                                  |
| Kabelinngang               | Grommets                                                                   |
| Festemetode                | Skruemontert: deksel                                                       |
| Inner dimensions           | 105 x 105 x 55 mm                                                          |
| Number of cable entries    | 7 diameter: 25 mm                                                          |
| Materiale                  | PP (polypropylen): body and cover<br>SBS (styren-butadien-styren): grommet |
| Elektrisk isolasjonsklasse | Klasse II i samsvar med IEC 536                                            |
| Høyde                      | 61 mm                                                                      |
| Bredde                     | 125 mm                                                                     |
| Dybde                      | 125 mm                                                                     |
| Vekt                       | 0,163 kg                                                                   |

### Miljø

|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| Operating temperature | -25...40 °C                  |
| IP-Class              | IP55 i samsvar med IEC 60529 |
| IK-Class              | IK07 conforming to EN 50102  |
| Glow wire temperature | 750 °C                       |
| Standarder            | EN 60670                     |
| Produktsertifikater   | CE                           |

### Forpakkingsinformasjon

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Enhetstype pakke 1       | PCE     |
| Antall enheter i pakke 1 | 1       |
| Pakke 1 Høyde            | 5,5 cm  |
| Pakke 1 Bredde           | 10,5 cm |
| Pakke 1 Vekt             | 10,5 cm |
| Package 1 Weight         | 177 g   |
| Enhetstype pakke 2       | CAR     |
| Antall enheter i pakke 2 | 48      |
| Pakke 2 Høyde            | 28 cm   |
| Pakke 2 Bredde           | 40 cm   |
| Pakke 2 Lengde           | 52,5 cm |

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Pakke 2 Vekt             | 8,502 kg |
| Enhetstype pakke 3       | P12      |
| Antall enheter i pakke 3 | 576      |
| Pakke 3 Høyde            | 97 cm    |
| Pakke 3 Bredde           | 80 cm    |
| Pakke 3 Lengde           | 120 cm   |
| Pakke 3 Vekt             | 114 kg   |

## Bærekraftig

|                              |                                                                                                     |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktets miljøstatus       | Green Premium miljømerket produkt                                                                   |
| REACH-regelverk              | <a href="#">REACH-erklæring</a>                                                                     |
| REACH fri for SVHC           | Ja                                                                                                  |
| EU RoHS-direktiv             | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) <a href="#">EU RoHS-erklæring</a> |
| Fri for giftige tungmetaller | Ja                                                                                                  |
| Kvikksølvfri                 | Ja                                                                                                  |
| Kinas RoHS-forskrift         | <a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>                                                                |
| Informasjon om RoHS-unntak   | <a href="#">Ja</a>                                                                                  |
| Miljøinformasjon             | <a href="#">Produktmiljøprofil</a>                                                                  |
| Produktets livssyklus        | Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer                                                 |

## Garantiperiode

|         |           |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|