



Teknisk informasjon

Serie	Ultra
Produkt eller type komponent	Mini kanal
Applikasjon	Kabel distribusjon
Antall pr. sett	84 m

Komplementær

Kanalmaterial	Plast
Romoppdeling	Et kammer
Kanaldimensjoner	25 x 16 mm
Festemetode	Forhåndshullet festehull 230 mm Strømkabel: skruemontert Lavspenningskabelen: limbånd
Materiale	PVC (polyvinyl chloride)
Lengde	2000 mm
Høyde	25 mm
Bredde	16 mm

Miljø

IP-grad	IP40
IK beskyttelsesklasse	IK07
Omgivelsestemperatur drift	-5...60 °C
Produktsertifikater	Lavspenningsdirektiv 2006/95/EC
Standarder	EN 50085-1:2005 EN 50085-2-1:2006

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	1,6 cm
Pakke 1 Bredde	2,5 cm
Pakke 1 Vekt	200,8 cm
Package 1 Weight	147 g
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	32
Pakke 2 Høyde	6,4 cm
Pakke 2 Bredde	14 cm
Pakke 2 Lengde	203,5 cm
Pakke 2 Vekt	4,704 kg
Enhetstype pakke 3	P2M
Antall enheter i pakke 3	1536
Pakke 3 Høyde	53 cm

Pakke 3 Bredde	120 cm
Pakke 3 Lengde	200 cm
Pakke 3 Vekt	733,08 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	TR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------