



Teknisk informasjon

Serie	EVlink
Produkt eller type komponent	Stikkontakt
Type uttak	T2 med barnevern
Antall poler	3P + N
[Us] merkespenning	380 - 415 V AC 50/60 Hz
Maks forsyningsstrøm	32 A
Kompatibel med	EVlink EVlink parking EVF2 Ladestasjon EVlink EVlink parking EVW2 Ladestasjon EVlink EVlink parking EVP2 Kapsling

Komplementær

Materiale	Plast
Høyde	260 mm
Bredde	110 mm
Dybde	80 mm
Vekt	1,34 kg
Farge	Grønn

Miljø

IP-grad	IP54 i samsvar med IEC 60529
Ik beskyttelsesklasse	IK10 conforming to IEC 62262
Omgivelsestemperatur for drift	-30...50 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...80 °C
Relativ fuktighet	5...95 %

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	13,3 cm
Pakke 1 Bredde	14,0 cm
Pakke 1 Vekt	28,0 cm
Package 1 Weight	1,597 kg
Enhetstype pakke 2	S04
Antall enheter i pakke 2	8
Pakke 2 Høyde	30,0 cm
Pakke 2 Bredde	40,0 cm
Pakke 2 Lengde	60,0 cm
Pakke 2 Vekt	13,566 kg

Bærekraftig

REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------