



Teknisk informasjon

Produktspekter	Esmi addressable components for SLC range
Produkt eller type komponent	Manual call point
Fargetone	Rød (RAL 3001)

Komplementær

Materiale	PC/ABS
Kontrolltype	Breakable glass
[Ue] merkespenning	30 V DC maksimum
Strømforbruk	500 µA at 24 V DC standby 7.6 mA at 24 V DC alarm
Kabelverrsnitt	0,5...2,5 mm ² kabel
Høyde	93 mm
Bredde	89 mm
Dybde	27,5 mm
Vekt	130 g

Miljø

IP-grad	IP24D
Omgivelsestemperatur for drift	-10...55 °C
Standarder	EN 54-11
Produktsertifikater	CPD[RETURN]LPCB
Relativ fuktighet	0...96 % ikke-kondenserende

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	3,0 cm
Pakke 1 Bredde	9,0 cm
Pakke 1 Vekt	10,0 cm
Package 1 Weight	100,0 g

Bærekraftig

REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	GB
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------