



Teknisk informasjon

Produktspekter	Esmi addressable components for SLC range
Produkt eller type komponent	Thermal detector
Deteksjonstype	Varme

Komplementær

[Ue] merkespenning	15...32 V DC
Strømforbruk	160 µA at 24 V DC standby 300 µA at 24 V DC standby LED on 3.5 mA at 24 V DC Alarm LED on 10.8 mA at 24 V DC remote LED
Materiale	PC/ABS
Utgang type	Remote LED valgfri
Beskyttelsestype	58 °C
Farge	Hvit
Kabeltvernsnitt	0...2,5 mm ²
Diameter	With mounting base: 102 mm
Høyde	61 mm (with mounting base)
Vekt	88 g with mounting base

Miljø

Standarder	Class A1S EN 54-5
Produktsertifikater	CPD
Relativ fuktighet	10...93 % ikke-kondenserende
Omgivelsestemperatur for drift	-30...80 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	6,0 cm
Pakke 1 Bredde	10,0 cm
Pakke 1 Vekt	10,0 cm
Package 1 Weight	98,0 g

Bærekraftig

REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland

IT

Garantiperiode

Garanti

18 måneder