



Teknisk informasjon

Produktspekter	Esmi addressable components for SLC range
Produkt eller type komponent	Røykdetektor

Komplementær

[Ue] merkespenning	15...32 V DC
Strømforbruk	200 µA at 24 V DC standby 300 µA at 24 V DC standby LED on 3.5 mA at 24 V DC Alarm LED on 10.8 mA at 24 V DC remote LED
Materiale	PC/ABS
Lokal varsling	Blinkende: LED (Grønn) for POWER ON LED (Rød) for alarm
Utgang type	Remote LED valgfri
Farge	Hvit
Kabeltverrsnitt	0...2,5 mm ²
Diameter	102 mm
Høyde	52 mm (with mounting base)
Vekt	97 g with mounting base

Miljø

Standarder	EN 54-7
Produktsertifikater	CPR
Relativ fuktighet	10...93 % ikke-kondenserende
Omgivelsestemperatur for drift	-30...70 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1

Bærekraftig

EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	IT
------------------	----

Garantiperiode

Garanti

18 måneder