



Teknisk informasjon

Produktspekter	Esmi addressable components for SLC range
Produkt eller type komponent	Input/output module

Komplementær

[Ue] merkespenning	15...32 V DC
Strømforbruk	140 µA at 24 V DC standby 5.5 mA Maksimum LED on
Belastningsstrøm	2 A på 30 V DC Ohmsk last for relay output
Lokal varsling	LED blinkende Grønn for polling LED Rød for alarm LED Grønn for relay active
Tilgjengelig utstyr	Isolator
Kabelverrsnitt	0...2,5 mm ²
Antall innganger	2 for inngangskrets
Antall utganger	1 relay output
Lengde	97 mm
Høyde	22 mm
Bredde	93 mm
Vekt	118 g

Miljø

Standarder	EN 54-17 EN 54-18
Produktsertifikater	CPR
IP-grad	IP30
Relativ fuktighet	5...95 % ikke-kondenserende
Omgivelsestemperatur drift	-20...60 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	2,2 cm
Pakke 1 Bredde	9,7 cm
Pakke 1 Vekt	9,2 cm
Package 1 Weight	118,0 g

Bærekraftig

EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	IT
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------