



Teknisk informasjon

Produktspekter	Esmi addressable components for ALC range
Produkt eller type komponent	Varme detektor

Komplementær

[Ue] merkespenning	17...28 V DC polarity insensitive
Strømforbruk	400 µA at 24 V DC standby 3.5 mA at 24 V DC Alarm LED on 1 mA at 24 V DC power-up surge 5 mA at 24 V DC remote LED
Materiale	Kropp: PC (polycarbonate) FR Terminal: nickel plated stainless steel
Lokal varsling	2 LED (rød) for alarm
Utgang type	Remote LED valgfri
Farge	Hvit
Diameter	100 mm
Høyde	42 mm
Vekt	105 g

Miljø

Standarder	EN 54-5
Produktsertifikater	CPR[RETURN]LPCB
IP-grad	IP44
Relativ fuktighet	0...95 % ikke-kondenserende
Omgivende lufttemperatur for oppbevaring	-40...80 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	5,0 cm
Pakke 1 Bredde	12,5 cm
Pakke 1 Vekt	12,5 cm
Package 1 Weight	250,0 g

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	 Informasjon Om Levetidsslutt

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	GB
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------