



Teknisk informasjon

Produktspekter	Esmi addressable components for ALC range
Produkt eller type komponent	Manual call point
Fargetone	Rød

Komplementær

Materiale	PC (polykarbonat)
Kontrolltype	Resettable
[Ue] merkespenning	17...35 V DC supply
Signalfunksjon	Alarm status LED rød Isolator operation LED Gul Feil flashing LED Gul Device is polled flashing LED grønn
Type innstillinger	8-segment DIL switch: address setting
Strømforbruk	100 µA standby 1 mA power-up surge 1s typical 4 mA alarm LED on
Høyde	90 mm
Bredde	90 mm
Dybde	63 mm
Vekt	180 g

Miljø

IP-grad	IP44
Omgivelsestemperatur for drift	-40...70 °C
Standarder	EN 54-11 EN 54-17
Produktsertifikater	CPR[RETURN]LPCB
Relativ fuktighet	0...95 % ikke-kondenserende

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	5,0 cm
Pakke 1 Bredde	12,5 cm
Pakke 1 Vekt	12,5 cm
Package 1 Weight	250,0 g

Bærekraftig

REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	GB
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------