



Teknisk informasjon

Produktspekter	Esmi addressable components for ALC range
Produkt eller type komponent	Optical smoke detector

Komplementær

[Ue] merkespenning	17...28 V DC polarity insensitive
Strømforbruk	340 µA at 24 V DC standby 4 mA at 24 V DC alarm
Materiale	Kropp: PC (polycarbonate) FR Terminaler: nickel plated stainless steel
Lokal varsling	LED (Rød) for alarm
Farge	Sort
Diameter	100 mm
Høyde	42 mm
Vekt	105 g

Miljø

Standarder	EN 54-7
Produktsertifikater	CPR[RETURN]LPCB
Relativ fuktighet	0...95 % ikke-kondenserende
Omgivelsestemperatur for drift	-20...60 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	5,0 cm
Pakke 1 Bredde	12,5 cm
Pakke 1 Vekt	12,5 cm
Package 1 Weight	250,0 g

Bærekraftig

REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	GB
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------