



Teknisk informasjon

| | |
|---------------------------------|-------------------|
| Serie | TeSys |
| Kortnavn utstyr | GV2AP |
| Produkt eller type komponent | Dreihåndtaket kit |
| Tilbehør / separat del kategori | Styre tilbehør |
| Farge på grep | Svart |
| Farge på frontplate til grep | Blå |

Komplementær

| | |
|-------------------------------|---|
| Produktkompatibilitet | GV2RT GV2LE |
| Dreihåndtak hengelås | Hengelås i OFF posisjon Hengelås i ON posisjon |
| Type montering av dreihåndtak | Forlenget |
| Beskrivelse av låsemuligheter | 1 til 3 hengelåser |
| Avstand til bakside/dør | 135...282 mm |
| Vekt | 0,28 kg |

Miljø

| | |
|---------|------|
| IP-grad | IP54 |
|---------|------|

Forpakkingsinformasjon

| | |
|-----------------------------|-----------|
| Enhetstype forpakning 1 | PCE |
| Antall enheter forpakning 1 | 1 |
| Forpakning 1 vekt | 306,0 g |
| Forpakning 1 høyde | 12,5 cm |
| Forpakning 1 bredde | 13,0 cm |
| Forpakning 1 lengde | 18,5 cm |
| Enhetstype forpakning 2 | P06 |
| Antall enheter forpakning 2 | 64 |
| Forpakning 2 vekt | 33,788 kg |
| Forpakning 2 høyde | 77,0 cm |
| Forpakning 2 bredde | 60,0 cm |
| Forpakning 2 lengde | 80,0 cm |
| Enhetstype forpakning 3 | S03 |
| Antall enheter forpakning 3 | 8 |
| Forpakning 3 vekt | 2,954 kg |
| Forpakning 3 høyde | 30,0 cm |
| Forpakning 3 bredde | 30,0 cm |
| Forpakning 3 lengde | 40,0 cm |

Bærekraftig

| | |
|----------------------------|--|
| Produktets miljøstatus | Green Premium miljømerket produkt |
| REACH-regelverk | REACH-erklæring |
| EU RoHS-direktiv | I samsvar EU RoHS-erklæring |
| Kvikksølvfri | Ja |
| Informasjon om RoHS-unntak | Ja |
| Kinas RoHS-forskrift | Kinas RoHS-Erklæring |
| WEEE | Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall. |

Garantiperiode

| | |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|