



### Teknisk informasjon

Serie	Linergy
Produktnavn	FT
Kortnavn utstyr	GV2G
Produkt eller type komponent	Kam samleskinne
Tilbehør / separat del kategori	Tilkoblingstilbehør
Antall poler	3P
Kompatibel med	TeSys D TeSys GV2 TeSys K TeSys U
Antall uttak	2
[Ith] konvensjonell friluft termisk strøm	63 A
Senteravstand fane	72 mm

### Komplementær

Montasjeplassering	On terminal
[Ui] isolasjonsspenning	690 V
Lengde	116 mm
Vekt	0,05 kg

### Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	46 g
Forpakning 1 høyde	1 cm
Forpakning 1 bredde	3,3 cm
Forpakning 1 lengde	11,7 cm
Enhetstype forpakning 2	S01
Antall enheter forpakning 2	40
Forpakning 2 vekt	2,07 kg
Forpakning 2 høyde	15 cm
Forpakning 2 bredde	15 cm
Forpakning 2 lengde	40 cm

### Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	<a href="#">REACH-erklæring</a>
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	<a href="#">Ja</a>
Kinas RoHS-forskrift	<a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>
Miljøinformasjon	<a href="#">Produktmiljøprofil</a>

## Contractual warranty

---

Garanti	18 months
---------	-----------

---