



Oversikt

Presentasjon	Maintenance bypass panel for complete isolation of the UPS during service operations.
Leveringstid	Usually Ships within 2 Weeks

Teknisk informasjon

Produkt eller type komponent	Panel
------------------------------	-------

Fysisk

Farge	Hvit
Høyde	80 cm
Bredde	60 cm
Dybde	28 cm
Vekt	40 kg

Miljømessig

Omgivelsestemperatur drift	0...40 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-25...55 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	120,000 cm
Pakke 1 Bredde	80,000 cm
Pakke 1 Vekt	54,000 cm
Package 1 Weight	59,873 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil

Produktets livssyklus	 Informasjon Om Levetidsslutt
Optimalisert energieffektivitet	Energieffektivt produkt
Take-back	Take-back program available

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	IN
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------