



Teknisk informasjon

Serie	VigiloHM
Kortnavn utstyr	IM400-1700
Produkt eller type komponent	Network adaptor subassembly
Applikasjon	Stort nettverk
Kompatibel med	VigiloHM VigiloHM IM IM400 isolasjon overvåking enhet VigiloHM VigiloHM IM IM400L isolasjon overvåking enhet

Komplementær

Nettspenning	830...1700 V - AC (nøytral distribuert) 480...1000 V - AC (nøytral ikke fordelt) 480...1000 V - DC
Gjennomsnittlig impedanse	400 kOhm
Maximum distance to	IM400: 3 m
Monteringsmetode	Klips på
Montering	DIN skinne
Vekt	0,2 kg
Bredde	71 mm
Høyde	90 mm
Dybde	67,5 mm

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	7,8 cm
Pakke 1 Bredde	8,0 cm
Pakke 1 Vekt	9,5 cm
Package 1 Weight	150,0 g
Enhetstype pakke 2	S03
Antall enheter i pakke 2	36
Pakke 2 Høyde	30,0 cm
Pakke 2 Bredde	30,0 cm
Pakke 2 Lengde	40,0 cm
Pakke 2 Vekt	6,133 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja

Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	 Informasjon Om Levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------